

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1/4-27
GTIN	4062406043544
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 371
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	5,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Korakov na colo	27
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	0,94 mm
Ø navoja	6,35 mm
Ø osnovne izvrtine	5,45 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	15,9 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1/4-27 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri