

**Garant**
**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/8-36**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 3/8-36
GTIN	4062406043667
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	36
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	100 mm
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	8 mm
Ø osnovne izvrtine	8,9 mm
Globine navoja	23,83 mm
Korak navoja	0,706 mm
Ø navoja	9,525 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	3/8-36 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri