

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 1/4-36
GTIN	4062406043513
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	6,35 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	36
Korak navoja	0,706 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Ø osnovne izvrtine	5,7 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	7 mm
Globine navoja	15,9 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1/4-36 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri