

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/16-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 5/16-24
GTIN	4062406043629
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	90 mm
Ø navoja	7,938 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	6,9 mm
Korak navoja	1,058 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Korakov na colo	24
4-kotno držalo □	6,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Globine navoja	19,85 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	5/16-24 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri