

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.5-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 NO.5-40
GTIN	4062406043292
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	40
Celotna dolžina L	56 mm
Ø osnovne izvrtine	2,59 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	3,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	2,7 mm
Ø navoja	3,175 mm
Globine navoja	7,9 mm
Korak navoja	0,635 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	5-40 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri