

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.12-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130040 NO.12-40
GTIN	4062406043438
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	5,486 mm
Ø osnovne izvrtine	4,9 mm
Korakov na colo	40
Globine navoja	13,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,635 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	12-40 UNS
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri