

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.7/8-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 1.7/8-20
GTIN	4062406047498
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	119 mm
Korak navoja	1,27 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	29 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	250 mm
Ø osnovne izvrtine	46,42 mm
Ø navoja	47,625 mm
Ø držala D _s	36 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	20
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.7/8-20 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri