

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1-27**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 1-27
GTIN	4062406046569
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	25,4 mm
Globine navoja	63,5 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	160 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	20 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	27
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Korak navoja	0,94 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1-27 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri