

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/8-24

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 1.1/8-24
GTIN	4062406046705
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
Korak navoja	1,058 mm
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	18 mm
Ø navoja	28,575 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	180 mm
Globine navoja	71,44 mm
Ø držala D _s	22 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	24
Ø osnovne izvrtine	27,75 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.1/8-24 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri