

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/8-16**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 3/8-16
GTIN	4062406045968
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	9,525 mm
Globine navoja	23,83 mm
Korak navoja	1,588 mm
Korakov na colo	16
Ø osnovne izvrtine	7,95 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	100 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	3/8-16 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri