

Garant
Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-4,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	32 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	250 mm
Ø navoja	50,8 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	127 mm
Ø osnovne izvrtine	45,03 mm
Ø držala D _s	40 mm
Korak navoja	5,644 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UNC-LH
Velikost navoja	2-4,5 UNC LH

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri