

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.1/8-8**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 1.1/8-8
GTIN	4062406046774
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	28,575 mm
Ø držala D _s	22 mm
Globine navoja	71,44 mm
Korakov na colo	8
Korak navoja	3,175 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	18 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	180 mm
Ø osnovne izvrtine	25,5 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.1/8-8 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri