

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/4-48**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 1/4-48
GTIN	4062406045739
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5,85 mm
Globine navoja	15,9 mm
Korakov na colo	48
Ø držala D _s	7 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	80 mm
Korak navoja	0,529 mm
Ø navoja	6,35 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	5,5 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1/4-48 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri