

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.3/4-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 1.3/4-18
GTIN	4062406047382
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	43,25 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	29 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	44,45 mm
Globine navoja	111,1 mm
Ø držala D _s	36 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	18
Korak navoja	1,411 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	220 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.3/4-18 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri