

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 11/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 11/16-16
GTIN	4062406046316
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 376
Ø držala D _s	14 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L	125 mm
Korak navoja	1,588 mm
Korakov na colo	16
Globine navoja	43,7 mm
Ø osnovne izvrtine	16 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	17,462 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	11 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	11/16-16 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri