

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1/2-12**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 1/2-12
GTIN	4062406046132
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Korakov na colo	12
Celotna dolžina L	110 mm
Korak navoja	2,117 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	12,7 mm
Globine navoja	31,75 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	10,75 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1/2-12 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri