

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1-24**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 1-24
GTIN	4062406046576
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korakov na colo	24
4-kotno držalo □	16 mm
Korak navoja	1,058 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	20 mm
Ø navoja	25,4 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	160 mm
Globine navoja	63,5 mm
Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1-24 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri