

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/4-20**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 3/4-20
GTIN	4062406046354
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	47,63 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Korakov na colo	20
Ø osnovne izvrtine	18 mm
Ø držala D _s	14 mm
Korak navoja	1,27 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Celotna dolžina L	125 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	19,05 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	3/4-20 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri