

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/8-40**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 3/8-40
GTIN	4062406045890
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
Korak navoja	0,635 mm
Korakov na colo	40
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	8 mm
Globine navoja	23,83 mm
Ø navoja	9,525 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	3/8-40 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri