

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.5/8-8**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 1.5/8-8
GTIN	4062406047313
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	200 mm
Korak navoja	3,175 mm
Ø navoja	41,275 mm
Globine navoja	103,19 mm
Ø osnovne izvrtine	38,3 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	32 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Korakov na colo	8
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	1.5/8-8 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri