

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 1.7/8-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 1.7/8-14
GTIN	4062406047528
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	119 mm
Ø navoja	47,625 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Korak navoja	1,814 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	250 mm
Korakov na colo	14
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	46 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1.7/8-14 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri