

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 2-14**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 2-14
GTIN	4062406047634
Razred artikla	10N

## Opis

**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Globine navoja	127 mm
Korak navoja	1,814 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Korakov na colo	14
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	4
Ø navoja	50,8 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	250 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	49,25 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	2-14 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri