

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 3/4-24**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 3/4-24
GTIN	4062406046347
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	47,63 mm
Število rezil Z	4
Korakov na colo	24
Korak navoja	1,058 mm
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	14 mm
Ø osnovne izvrtine	18,1 mm
Ø navoja	19,05 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	3/4-24 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri