

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 7/16-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 7/16-27
GTIN	4062406045999
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Korakov na colo	27
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	11,112 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	110 mm
Globine navoja	27,78 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,94 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	7/16-27 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri