

**Garant**

**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 7/16-28**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 7/16-28
GTIN	4062406045982
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Standard	DIN 376
Korakov na colo	28
Ø navoja	11,112 mm
Globine navoja	27,78 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Ø osnovne izvrtine	10,35 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	7 mm
Korak navoja	0,907 mm
Število rezil Z	3
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	7/16-28 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri