

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-20**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 5/8-20
GTIN	4062406046231
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,27 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Korakov na colo	20
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	14,67 mm
Ø navoja	15,875 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Globine navoja	39,7 mm
Ø držala D _s	12 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	5/8-20 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri