

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 5/8-24
GTIN	4062406046224
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	9 mm
Standard	DIN 376
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	24
Ø osnovne izvrtine	15 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	39,7 mm
Ø navoja	15,875 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Korak navoja	1,058 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	5/8-24 UNEF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri