

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.10-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 NO.10-40
GTIN	4062406045609
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	40
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	70 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,635 mm
Globine navoja	12,1 mm
Ø navoja	4,826 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	10-40 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri