

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1-27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1-27
GTIN	4062406048808
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	4
Korakov na colo	27
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	160 mm
Standard	DIN 376
Globine navoja	63,5 mm
Ø osnovne izvrtine	24,5 mm
Ø držala D _s	20 mm
Ø navoja	25,4 mm
Število rezil Z	4
Korak navoja	0,941 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1-27 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri