

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.8-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 NO.8-32
GTIN	4062406045579
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korakov na colo	32
Ø osnovne izvrtine	3,42 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	3,4 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Ø držala D _s	4,5 mm
Globine navoja	10,4 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,794 mm
Ø navoja	4,166 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	8-32 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri