

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 7/8-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 7/8-16
GTIN	4062406046484
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Ø navoja	22,225 mm
Globine navoja	55,56 mm
Ø osnovne izvrtine	20,7 mm
Ø držala D _s	18 mm
Standard	DIN 376
Celotna dolžina L	140 mm
Korakov na colo	16
4-kotno držalo □	14,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,588 mm
Število rezil Z	4
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	7/8-16 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri