

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 7/16-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 7/16-14
GTIN	4062406046040
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	9,3 mm
Globine navoja	27,78 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	1,814 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	11,112 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Korakov na colo	14
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	7/16-14 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri