

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/8-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1.1/8-24
GTIN	4062406048945
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	28,575 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Korak navoja	1,058 mm
Globine navoja	71,44 mm
Ø osnovne izvrtine	27,75 mm
Ø držala D _s	22 mm
Celotna dolžina L	180 mm
4-kotno držalo □	18 mm
Korakov na colo	24
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.1/8-24 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri