

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-11**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 5/8-11
GTIN	4062406046286
Razred artikla	10N

## Opis

### Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

## Tehnični opis

Korakov na colo	11
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Korak navoja	2,309 mm
Ø navoja	15,875 mm
Globine navoja	39,7 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	13,53 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	5/8-11 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri