

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.3-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 NO.3-48
GTIN	4062406045494
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	2,1 mm
Globine navoja	6,29 mm
Ø osnovne izvrtine	2,05 mm
Korakov na colo	48
Število rezil Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Korak navoja	0,529 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	2,515 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	50 mm
Vrsta navoja	UNC-LH

Velikost navoja	3-48 UNC LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri