

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-12**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130041 5/8-12
GTIN	4062406046279
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	15,875 mm
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	9 mm
Korakov na colo	12
Ø osnovne izvrtine	13,9 mm
Korak navoja	2,117 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	12 mm
Globine navoja	39,7 mm
Vrsta navoja	UN-LH

Velikost navoja	5/8-12 UN LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri