

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: NO.3-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 NO.3-56
GTIN	4062406045487
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Celotna dolžina L	50 mm
Ø navoja	2,515 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Korakov na colo	56
Ø osnovne izvrtine	2,15 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Korak navoja	0,454 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	2,8 mm
Globine navoja	6,29 mm
Vrsta navoja	UNF-LH

Velikost navoja	3-56 UNF LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri