

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, neprevlečeni, Tip: 5/8-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130041 5/8-14
GTIN	4062406046262
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Globine navoja	39,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	14
Korak navoja	1,814 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Ø osnovne izvrtine	14,2 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Ø navoja	15,875 mm
Ø držala D _s	12 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	5/8-14 UNS LH
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri