

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.5/8-10

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 1.5/8-10
GTIN	4062406049546
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	2,54 mm
Število rezil Z	4
Globine navoja	103,19 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	41,275 mm
Ø držala D _s	32 mm
Korakov na colo	10
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	24 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Ø osnovne izvrtine	39 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.5/8-10 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri