

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.7/16-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1.7/16-16
GTIN	4062406049317
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Korak navoja	1,588 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D _s	28 mm
Standard	DIN 376
Korakov na colo	16
Globine navoja	91,28 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	36,512 mm
Ø osnovne izvrtine	35 mm
Število rezil Z	4
4-kotno držalo □	22 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	1.7/16-16 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri