

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 5/16-48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 5/16-48
GTIN	4062406048051
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Ø navoja	7,938 mm
Ø osnovne izvrtine	7,5 mm
Standard	DIN 371
Celotna dolžina L	90 mm
Korak navoja	0,529 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	48
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	19,85 mm
Ø držala D _s	8 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	5/16-48 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri