

**Garant**
**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 7/16-16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 7/16-16
GTIN	4062406048273
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	110 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,588 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	11,112 mm
Globine navoja	27,78 mm
Korakov na colo	16
Ø osnovne izvrtine	9,576 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Vrsta navoja	UN

Velikost navoja	7/16-16 UN
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri