

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.10-56****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 NO.10-56
GTIN	4062406047825
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	4,39 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Ø navoja	4,826 mm
Korak navoja	0,454 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	12,1 mm
Korakov na colo	56
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø držala D _s	6 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	10-56 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri