

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/8-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 3/8-40
GTIN	4062406048136
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	9,525 mm
Globine navoja	23,83 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	9 mm
Korakov na colo	40
Korak navoja	0,635 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	3/8-40 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri