

Garant**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 3/4-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 3/4-24
GTIN	4062406048587
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

4-kotno držalo □	11 mm
Korakov na colo	24
Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Globine navoja	47,63 mm
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	1,058 mm
Število rezil Z	4
Ø osnovne izvrtine	18,1 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	19,05 mm
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	3/4-24 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri