

**Garant****Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.7/8-10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130045 1.7/8-10
GTIN	4062406049782
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	45,3 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Korak navoja	2,54 mm
4-kotno držalo □	29 mm
Globine navoja	119 mm
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	47,625 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	36 mm
Korakov na colo	10
Vrsta navoja	UNS

Velikost navoja	1.7/8-10 UNS
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri