

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1.1/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1.1/16-18
GTIN	4062406051143
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	18
Število rezil Z	4
Ø navoja	26,99 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Ø osnovne izvrtine	25,8 mm
Korak navoja	1,411 mm
Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	16 mm
Globine navoja	67,5 mm
Vrsta navoja	UNEF-LH

Velikost navoja	1.1/16-18 UNEF LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri