

Garant**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 1-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130046 1-14
GTIN	4062406051099
Razred artikla	10N

Opis**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	23,75 mm
Korak navoja	1,814 mm
Korakov na colo	14
4-kotno držalo □	16 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Število rezil Z	4
Globine navoja	63,5 mm
Ø navoja	25,4 mm
Ø držala D _s	20 mm
Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	UNS-LH

Velikost navoja	1-14 UNS LH
Prevleka	TiN
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri