

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: NO.10-24

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 NO.10-24
GTIN	4062406047887
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 3

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	3,82 mm
Globine navoja	12,1 mm
Ø držala D _s	6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	70 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	1,058 mm
Korakov na colo	24
Standard	DIN 371
Ø navoja	4,826 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	10-24 UNC
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri