

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, Tip: 5/8-18

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130045 5/8-18
GTIN	4062406048488
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	15,875 mm
Ø držala D _s	12 mm
Korakov na colo	18
Celotna dolžina L	110 mm
Ø osnovne izvrtine	14,5 mm
Korak navoja	1,411 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	39,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	5/8-18 UNF
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	ASME B1.1
Kakovost	2B +0,10
Kakovost	2B +0,20
Kakovost	1B
Kakovost	2B + 0,05
Kakovost	2B
Kakovost	3B
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri